


Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC1334

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



1 interface série RS232C



Application

Application	système de commande compact pour le prétraitement de signaux
-------------	--

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	22...30 DC; (24 DC ; selon TBTP)
Résistance d'isolation	[V]	500
Consommation max. via AS-i	[mA]	80
Consommation de puissance max.	[VA]	10
Isolation galvanique		oui

Sorties

Technologie	AS-i
-------------	------

Interfaces

Interface de communication	RS232
----------------------------	-------

RS232

Nombre des interfaces RS232	1
Taux de transmission	4800...62400 Baud
Type de connecteur	SUB-D
Type d'utilisation	programmation



API AS-Interface

CONTR 2MSTR 1RS232C

Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	0...60
Température de stockage	[°C]	-20...70
Humidité relative de l'air max.	[%]	95
Indice de protection		IP 20
Tests / homologations		
Tenue aux chocs et aux vibrations		< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)
Classification AS-i		
Profil maître AS-i		M1
Certificat AS-i		22502
Données mécaniques		
Boîtier		montage sur rail
Matières		aluminium
Afficheurs / éléments de service		
Indication	contrôle de fonction	2 x LED, rouge
		2 x LED, vert
		2 x LED, jaune
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
bornes à vis: 7 x		
Raccordement		

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE