




Passerelle PROFIBUS DP AS-Interface

ControllerE 1Mstr DP RS232

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC1365
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application		
Application		commande décentralisée ; Passerelle PROFIBUS DP
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	24 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Résistance d'isolation	[V]	500
Consommation	[mA]	< 500
Consommation max. via AS-i	[mA]	10
Consommation de puissance max.	[VA]	10
Nombre de maîtres AS-i		1
Isolation galvanique		oui
Interfaces		
Interface de communication		RS232; PROFIBUS


Passerelle PROFIBUS DP AS-Interface

ControllerE 1Mstr DP RS232

PROFIBUS		
Standard de transmission		EN 50170
Taux de transmission		12 MBaud
Protocole		Profibus DP
Type d'utilisation		transmission de données
Remarque concernant les interfaces		fonction de diagnostic
RS232		
Nombre des interfaces RS232		1
Taux de transmission		9600...115200 Baud
Type de connecteur		RJ11
Type d'utilisation		programmation
Remarque concernant les interfaces		séparé galvaniquement
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	0...60
Température de stockage	[°C]	-20...70
Humidité relative de l'air max.	[%]	95
Indice de protection		IP 20
Classification AS-i		
Version AS-i		2.1
Profil maître AS-i		M3
Certificat AS-i		61103
Données mécaniques		
Poids	[g]	544,4
Boîtier		montage sur rail
Matières		aluminium; tôle d'acier galvanisé
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Fonction	2 x LED, rouge
		2 x LED, vert
		2 x LED, jaune
		afficheur LCD entièrement graphique
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

AC1305



Passerelle PROFIBUS DP AS-Interface

ControllerE 1Mstr DP RS232

Raccordement électrique

Raccordement

