


Appareil RFID UHF compact

DTRUHFA HLRWIOUS04



- 1 LED état de fonctionnement
 2 rampe de LED
 3 Filetage: M4 profondeur de vissage max.: 15 mm

Application

Application	détection d'objets sur des systèmes de transport
Homologation radio pour	Chine

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	18...30 DC
Consommation [mA]	< 250
Puissance absorbée [W]	4,8
Classe de protection	III
Fréquence de fonctionnement [MHz]	920,5...924,5
Norme RFID	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Puissance d'émission EIRP [mW]	200; (maximum: 250 mW)

Interfaces

Interface de communication	IO-Link				
Type de transmission	COM3 (230,4 kBaud)				
Révision IO-Link	1.1				
DeviceID supportés	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mode de fonctionnement</th><th>DeviceID</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>default</td><td>1418</td></tr> </tbody> </table>	Mode de fonctionnement	DeviceID	default	1418
Mode de fonctionnement	DeviceID				
default	1418				

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-20...60
Température de stockage [°C]	-25...80
Indice de protection	IP 67


Tests / homologations

Tenue aux chocs	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / chocs permanents
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / choc individuel
Tenue aux vibrations	EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz
Sécurité électrique	EN 61010-2-201	alimentation électrique seulement via circuits TBTP



Appareil RFID UHF compact

DTRUHFA HLRWIOUS04

Données mécaniques		
Poids	[g]	635,5
Dimensions	[mm]	120 x 50 x 113
Matières		PBT; PC; inox; aluminium
Afficheurs / éléments de service		
Indication	fonctionnement	1 x LED, vert
	communication TAG	4 x rampe de LED, jaune nombre de tags dans le champ
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
Connecteur: 1 x M12; codage: A		
		
1 Alimentation des capteurs L+ 2 non utilisé 3 Alimentation des capteurs L- 4 IO-Link 5 non utilisé		