


DV1002



Ruban LED RVBW

LED-Stripe-RGBW-500mm-IP68



Application		
Application	signalisation des états de la machine	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	21,4...26,4 DC
Tension nominale DC	[V]	24; (selon TBTS/TBTP)
Consommation	[mA]	800
Température de couleur	[K]	4000
Flux lumineux	[lm]	rouge: 101,2; vert: 188,8; bleu: 37; blanc: 285,2
Remarque sur le flux lumineux	[lm]	les informations concernant le flux lumineux se réfèrent à un mètre de bande de LED
Durée de vie typique	[h]	30000
Entrées		
Technologie des entrées TOR	24 V PNP	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...45
Humidité relative de l'air max.	[%]	90
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer	[m]	4000
Indice de protection	IP 68	
Degré de pollution	2	
Tests / homologations		
Homologation	IEC 62471; IEC 62031	
Données mécaniques		
Poids	[g]	72,4
Dimensions	[mm]	515 x 14,2 x 4,5
Matières	TPU	

DV1002



Ruban LED RVBW

LED-Stripe-RGBW-500mm-IP68

Afficheurs / éléments de service

Indication	signalisation des états de la machine	LED, multicolore RGB
	Lampe de montage	LED, blanc


Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

Câble: 0,3 m

Connecteur: M12; codage: A



1	+ rouge
2	+ vert
3	GND
4	+ blanc
5	+ bleu

Diagrammes et courbes

