


DTE964



Appareil RFID compact

DTRUHFA HLRWETUS04




Application	
Homologation radio pour	Japon
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	19,2...28,8 DC
Consommation [mA]	500
Puissance absorbée [W]	8,6
Classe de protection	III
Fréquence de fonctionnement [MHz]	916,8...920,4
Norme RFID	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Puissance d'émission EIRP [mW]	200; (maximum: 250 mW)
Sorties	
Courant max. par sortie [mA]	100; (max.)
Interfaces	
Interface de communication	Ethernet
Ethernet - TCP/IP	
Protocole	TCP/IP
Réglages usine	Adresse IP: 192.168.0.79 masque de sous-réseau: 255.255.255.0 adresse IP passerelle: 192.168.0.100
Type d'utilisation	Paramétrage; transmission de données
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-20...55
Remarque sur la température ambiante	avec platine de montage et dissipateur thermique: -20...60 °C
Température de stockage [°C]	-25...80
Indice de protection	IP 67



Appareil RFID compact

DTRUHFA HLRWETUS04

Tests / homologations		
Tenue aux chocs	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / chocs permanents
		50 g (11 ms) / choc individuel
Tenue aux vibrations	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
Données mécaniques		
Poids [g]		692
Dimensions [mm]		113 x 118,6 x 50
Matières		boîtier: aluminium; PBT / PC; inox
Afficheurs / éléments de service		
Indication	alimentation en tension	1 x LED, vert
	rampe de LED	4 x LED, jaune intensité du signal TAG
	état	2 x LED, vert/rouge interface bus de terrain
	état	2 x LED, vert / jaune Ethernet
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique - Ethernet		
Connecteur: 2 x M12; codage: D		
		
ETH1 / ETH2		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	
Raccordement électrique - alimentation en tension		
Connecteur: 1 x M12; codage: A		
		
PWR		
1	L+	
2	entrée/sortie TOR 2	
3	L-	
4	entrée/sortie TOR 1	
5	non utilisé	