




Afficheur multifonctions pour le contrôle de vitesse de rotation, de vitesse et de temps

DISPLAY/FX460/AC/DC



découpe tableau de commande 91 x 43 mm



Caractéristiques du produit

Dimensions [mm] 48 x 112 x 116

Application

Application Appareil universel pour afficher et évaluer toutes les grandeurs physiques issues de séquences d'impulsions

Données électriques

Fréquence AC [Hz] 50...60
Tension d'alimentation [V] 115...230 AC / 18...30 DC
Consommation [mA] 100

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties Nombre des entrées TOR: 2

Entrées

Nombre des entrées TOR 2

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -20...60
Température de stockage [°C] -25...70
Indice de protection IP 65
Protection bornes IP 20

Tests / homologations

CEM EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4

Données mécaniques

Poids [g] 355
Type de montage découpe tableau de commande: 91 x 43 mm
Dimensions [mm] 48 x 112 x 116
Matières Noryl UL94-V-0



Afficheur multifonctions pour le contrôle de vitesse de rotation, de vitesse et de temps

DISPLAY/FX460/AC/DC


Afficheurs / éléments de service

Indication	affichage couleur	afficheur LCD entièrement graphique, Ecran tactile
------------	-------------------	--

Raccordement électrique

bornes à vis:

Raccordement



NC: non utilisé