




Câble avec prise femelle

ADOGH040MSN0005A04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Application		zones explosibles zone 1
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 15 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 67
Classification de sécurité		
Capacité propre max.	[nF]	0,49
Inductance propre max.	[µH]	10
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	15 x 15 x 43
Matières		TPU bleu
Matière du corps		TPU, bleu
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Remarques		
Remarques	Pour l'emploi de prises dans des zones protégées contre les explosions (ATEX) il y a des exigences spéciales concernant le câblage. Les exigences des règlements d'installations en vigueur doivent absolument être respectées par l'utilisateur sous sa propre responsabilité.	
Unité d'emballage		1 pièces

E10358



Câble avec prise femelle


ADOGH040MSN0005A04

Raccordement électrique


Câble: 5 m, PUR / PVC, bleu, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU, bleu; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm



Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc