



Câble de connexion

VDOGH040MSS0005H04STGH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



| Application                |      |                               |
|----------------------------|------|-------------------------------|
| Caractéristique spécifique |      | Sans silicone; contacts dorés |
| Sans silicone              |      | oui                           |
| Données électriques        |      |                               |
| Tension d'alimentation     | [V]  | < 250 AC / < 300 DC           |
| Courant de sortie total    | [A]  | 3                             |
| Conditions d'utilisation   |      |                               |
| Température ambiante       | [°C] | -25...85                      |
| Indice de protection       |      | IP 68                         |
| Données mécaniques         |      |                               |
| Matières                   |      | PUR                           |
| Matière du corps           |      | PUR                           |
| Matière écrou moleté       |      | laiton, nickelé               |
| Remarques                  |      |                               |
| Unité d'emballage          |      | 1 pièces                      |



## Câble de connexion

VDOGH040MSS0005H04STGH040MSS

### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



### Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, noir, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement



### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm

