


E12166



Câble avec prise femelle

ADOGH080MSS0005B08

Pour les prises à 8 pôles les couleurs des fils conducteurs ne sont pas standardisées.
Veuillez noter le branchement du détecteur et des prises (voir fiche technique).



Application		
Caractéristique spécifique	Aptitude pour des câbles en mouvement	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Courant de sortie total	[A]	2
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...80
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	292,5
Dimensions	[mm]	15 x 15 x 43
Matières		boîtier: TPU noir
Matière du corps		TPU
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui
Aptitude pour des câbles en mouvement	rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 15 x diamètre du câble
	vitesse de passage	max. 3 m/s
	cycles de courbure	> 1 Mio.
	sollicitation de torsion	± 30 °/m

E12166



Câble avec prise femelle

ADOGH080MSS0005B08

Remarques

Unité d'emballage


1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, noir; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 1...1,5 Nm



Raccordement

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

Couleurs selon DIN 47100 Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
WH =	blanc
YE =	jaune