

Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-A-V-E1/0,3M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Principe de fonctionnement	Système réflexion directe
----------------------------	---------------------------

Zone de détection

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OKF; OUF
--	----------

OKF

Portée des fibres optiques [mm]	8
---------------------------------	---

OUF

Portée des fibres optiques [mm]	8
---------------------------------	---

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-40...290
---------------------------	-----------

Données mécaniques

Type tête de détection	droit
Diamètre de la tête de détection [mm]	1
Longueur de la tête de détection [mm]	5
Longueur totale [mm]	300; (+5 mm)
Rayon de courbure minimum [mm]	20
Matières	Adaptateur: ABS

E20434



Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-A-V-E1/0,3M

Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques	aluminium
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces