


E12335



Câble de connexion

VDOGH040MSS0002H04STGX040--S



Application

Caractéristique spécifique	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...36 DC
Classe de protection	II
Courant de sortie total [A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Indice de protection	IP 67

Données mécaniques

Poids	[g]	102,9	
Matières		boîtier pour contacts : TPU orange; Joint d'étanchéité: FKM	
Matière écrou moleté		laiton, nickelé	
Aptitude pour des câbles en mouvement		oui	
Aptitude pour des câbles en mouvement		rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 10 x diamètre du câble
		vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²
		cycles de courbure	> 5 Mio.
		sollicitation de torsion	± 180 °/m

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Câble de connexion

VDOGH040MSS0002H04STGX040--S

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x connecteur DEUTSCH, droit; Contacts: nickelé



Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5,1 mm; 4 x 0,50 mm² (64 x Ø 0,1 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm

