


Fibres optiques système barrage

FE-11-E-A-M3/F1x1/1m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Principe de fonctionnement

Barrage photoélectrique

Zone de détection

Portée avec amplificateur
pour fibres optiques de type

OBF

OBF

Portée des fibres optiques [mm]

200

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-40...70

Données mécaniques

Type tête de détection

droit

Filetage tête de détection

M3

Longueur de la tête de
détection [mm]

20

Longueur totale [mm]

1000

Rayon de courbure minimum [mm]

30

Matière des fibres optiques

PMMA

Matière de la tête des fibres
optiques

aluminium

E20602



Fibres optiques système barrage

FE-11-E-A-M3/F1x1/1m

Matière de la gaine des fibres
optiques

PE

Accessoires

Accessoires en option

Cutter pour fibres optiques:, E20600

Remarques

Unité d'emballage

1 pièces