



Câble avec prise femelle

ADOAH042MSS0005B04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



| Données électriques              |                     |                  |
|----------------------------------|---------------------|------------------|
| Tension d'alimentation           | [V]                 | 10...30 DC       |
| Sorties                          |                     |                  |
| Technologie                      |                     | PNP              |
| Conditions d'utilisation         |                     |                  |
| Température ambiante             | [°C]                | -25...90         |
| Indice de protection             |                     | IP 67            |
| Données mécaniques               |                     |                  |
| Matières                         |                     | TPU transparent  |
| Matière du corps                 |                     | TPU, transparent |
| Matière écrou moleté             |                     | laiton, nickelé  |
| Afficheurs / éléments de service |                     |                  |
| Indication                       | état de commutation | 1 x LED, jaune   |
|                                  | fonctionnement      | 1 x LED, vert    |
| Remarques                        |                     |                  |
| Unité d'emballage                |                     | 1 pièces         |

# E20446



## Câble avec prise femelle

ADOAH042MSS0005B04

### Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU, transparent; Verrouillage: laiton, nickelé



### Raccordement



|      |                                 |
|------|---------------------------------|
|      | Couleurs des fils conducteurs : |
| BK = | noir                            |
| BN = | brun                            |
| BU = | bleu                            |
| WH = | blanc                           |