




Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-M-V-M6/1,5M



Application		
Principe de fonctionnement	Système réflexion directe	
Application	Résistance thermique élevée; Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile; Résistant contre un grand nombre de produits chimiques agressifs	
Zone de détection		
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OKF; OUF	
OKF		
Portée des fibres optiques	[mm]	36
OUF		
Portée des fibres optiques	[mm]	36
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...150
Données mécaniques		
Poids	[g]	101,5
Type tête de détection		droit
Filetage tête de détection		M6
Diamètre de la tête de détection	[mm]	7
Longueur de la tête de détection	[mm]	45
Longueur totale	[mm]	1500



Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-M-V-M6/1,5M

Rayon de courbure minimum [mm]	20
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques	métal et silicone
Accessoires	
Fourniture	écrous hexagonaux: 4 x M6, inox
	disques dentés: 2
	écrou moleté: 1 x M11
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces