




Fibres optiques système barrage

FE-50-V-V-M5/16/R



Application		
Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique	
Zone de détection		
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OBF; ODF; OMF	
OBF		
Portée des fibres optiques	[mm]	1000
ODF		
Portée des fibres optiques	[mm]	4
OMF		
Portée des fibres optiques	[mm]	800
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-58...315
Données mécaniques		
Poids	[g]	204
Type tête de détection	coudé	
Longueur totale	[mm]	900
Rayon de courbure minimum	[mm]	19
Disposition des fibres		
Matière des fibres optiques	verre	



Fibres optiques système barrage

FE-50-V-V-M5/16/R

Matière de la tête des fibres optiques	inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques	inox (1.4305/303)
Accessoires	
Fourniture	écrous hexagonaux: 4 x M8
	bagues de serrage: 2
	Joints toriques: 2
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces