


Tête de détection pour fibres optiques système réflexion directe

FT-11-EPA-M8x40/F2x1



Application

Principe de fonctionnement

Système réflexion directe

Zone de détection

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type

OB50; OBF; OO50

OB50

Portée des fibres optiques [mm]

55

OBF

Portée des fibres optiques [mm]

110

OO50

Portée des fibres optiques [mm]

235

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-40...70

Données mécaniques

Poids [g]

16,2

Type tête de détection

droit

Filetage tête de détection

M8

Longueur totale [mm]

à câbler

Disposition des fibres



Diamètre intérieur de la fibre [mm]

2 x 1,5

**Tête de détection pour fibres optiques système
réflexion directe**

FT-11-EPA-M8x40/F2x1

Matières	boîtier: laiton recouvert de bronze blanc
Matière des fibres optiques	PMMA
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Accessoires	
Fourniture	écrous hexagonaux: 2 x M8
	rondelles: 2
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces