



Fibres optiques système barrage

FE-50-V-V-E2,3

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

No scale drawing available

Application

Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique
----------------------------	-------------------------

Zone de détection

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OBF
--	-----

OBF

Portée des fibres optiques [mm]	110
---------------------------------	-----

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-58...315
---------------------------	-----------

Données mécaniques

Type tête de détection	droit
Diamètre de la tête de détection [mm]	8
Longueur totale [mm]	900
Rayon de courbure minimum [mm]	19
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques	inox (1.4305/303)

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------