


Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-P-A-M6/1M



Application

Principe de fonctionnement

Système réflexion directe

Application

Pour utilisation dans des applications industrielles

Zone de détection

Portée avec amplificateur
pour fibres optiques de type

OCF; OKF; OUF

OCF (High Power)

Portée des fibres optiques

[mm]

340

OKF

Portée des fibres optiques

[mm]

40

OUF

Portée des fibres optiques

[mm]

40

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-20...80

Données mécaniques

Poids

[g]

50

Type tête de détection

droit

Filetage tête de détection

M6

Longueur de la tête de
détection

[mm]

25

Longueur totale

[mm]

1000



Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-P-A-M6/1M

Rayon de courbure minimum [mm]	20
Disposition des fibres	
Matières	Adaptateur: PPE
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	PVC
Accessoires	
Fourniture	écrous hexagonaux: 2 x M6, inox
	disques dentés: 2
	écrou moleté: 1 x M11
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces