




Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-A-A-M6/1,5M



Application	
Principe de fonctionnement	Système réflexion directe
Application	Résistance thermique élevée; Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile
Zone de détection	
Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OCF; OKF; OUF
OCF (High Power)	
Portée des fibres optiques [mm]	270
OKF	
Portée des fibres optiques [mm]	36
OUF	
Portée des fibres optiques [mm]	36
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-40...290
Données mécaniques	
Poids [g]	72,5
Type tête de détection	droit
Filetage tête de détection	M6
Longueur de la tête de détection [mm]	35

E20086



Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-A-A-M6/1,5M

Longueur totale [mm]	1500
Rayon de courbure minimum [mm]	20; (en cas de pose fixe)
Disposition des fibres	⓪
Matières	Adaptateur: ABS
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	aluminium

Accessoires

Fourniture	écrous hexagonaux: 2 x M6, inox
	disques dentés: 2
	écrou moleté: 1 x M11

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------