




Fibres optiques système barrage

FE-30-A-A-M6/2M



| Application                                            |                                                                                                         |                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Principe de fonctionnement                             | Barrage photoélectrique                                                                                 |                           |
| Application                                            | Résistance thermique élevée; Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile |                           |
| Zone de détection                                      |                                                                                                         |                           |
| Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type | OIF                                                                                                     |                           |
| OIF                                                    |                                                                                                         |                           |
| Portée des fibres optiques                             | [mm]                                                                                                    | 240                       |
| Conditions d'utilisation                               |                                                                                                         |                           |
| Température ambiante                                   | [°C]                                                                                                    | -40...290                 |
| Données mécaniques                                     |                                                                                                         |                           |
| Poids                                                  | [g]                                                                                                     | 201                       |
| Type tête de détection                                 | droit                                                                                                   |                           |
| Filetage tête de détection                             | M6                                                                                                      |                           |
| Longueur totale                                        | [mm]                                                                                                    | 2000                      |
| Rayon de courbure minimum                              | [mm]                                                                                                    | 30; (en cas de pose fixe) |
| Disposition des fibres                                 |                    |                           |
| Matières                                               | Adaptateur: PA                                                                                          |                           |
| Matière des fibres optiques                            | verre                                                                                                   |                           |

**Fibres optiques système barrage**

FE-30-A-A-M6/2M

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Matière de la tête des fibres optiques  | aluminium                       |
| Matière de la gaine des fibres optiques | aluminium                       |
| <b>Accessoires</b>                      |                                 |
| Fourniture                              | écrous hexagonaux: 4 x M6, inox |
|                                         | disques dentés: 4               |
|                                         | écrou moleté: 1 x M30           |
| <b>Remarques</b>                        |                                 |
| Unité d'emballage                       | 1 pièces                        |