


Fibres optiques système barrage

FE-00-A-A-E3/2M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Principe de fonctionnement

Barrage photoélectrique

Zone de détection

Portée avec amplificateur
pour fibres optiques de type

OKF; OUF

OKF

Portée des fibres optiques [mm]

96

OUF

Portée des fibres optiques [mm]

96

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-40...290

Données mécaniques

Type tête de détection

droit

Diamètre de la tête de
détection [mm]

3

Longueur de la tête de
détection [mm]

10

Longueur totale [mm]

2000

Rayon de courbure minimum [mm]

20

Matières

Adaptateur: ABS



Fibres optiques système barrage

FE-00-A-A-E3/2M

Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	aluminium
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces