


Fibres optiques système barrage

FE-30-A-A-E3/1m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E20347

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Principe de fonctionnement

Barrage photoélectrique

Zone de détection

Portée avec amplificateur
pour fibres optiques de type

OIF

OIF

Portée des fibres optiques

[mm]

100

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-40...290

Données mécaniques

Type tête de détection

droit

Diamètre de la tête de
détection

[mm]

3

Longueur totale

[mm]

1000

Rayon de courbure minimum

[mm]

30

Matériaux

Adaptateur: PA

Matériau des fibres optiques

verre

E20345



Fibres optiques système barrage

FE-30-A-A-E3/1m

Matière de la tête des fibres optiques	aluminium
Matière de la gaine des fibres optiques	aluminium
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces