

Fibres optiques système barrage

FE-00-S-V-M4/0,4M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique
----------------------------	-------------------------

Zone de détection

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OKF; OUF
--	----------

OKF

Portée des fibres optiques [mm]	120
---------------------------------	-----

OUF

Portée des fibres optiques [mm]	120
---------------------------------	-----

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-20...80
---------------------------	----------

Données mécaniques

Type tête de détection	droit
------------------------	-------

Filetage tête de détection	M4
----------------------------	----

Longueur de la tête de détection [mm]	15
---------------------------------------	----

Longueur totale [mm]	400
----------------------	-----

Rayon de courbure minimum [mm]	20
--------------------------------	----

Matières	Adaptateur: ABS
----------	-----------------

E20394



Fibres optiques système barrage

FE-00-S-V-M4/0,4M

Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques	silicone
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces