


Fibres optiques système barrage

FE-11-M-V-R3/1,2M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique
----------------------------	-------------------------

Zone de détection

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OBF
--	-----

OBF

Portée des fibres optiques [mm]	108
---------------------------------	-----

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-20...150
---------------------------	-----------

Données mécaniques

Type tête de détection	coudé
Longueur totale [mm]	1200
Rayon de courbure minimum [mm]	20
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques	métal et silicone

Accessoires

Fourniture	E20103
------------	--------

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------