


Fibres optiques système barrage

FE-11-M-V-R3/3M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Principe de fonctionnement

Barrage photoélectrique

Zone de détection

Portée avec amplificateur
pour fibres optiques de type

OBF

OBF

Portée des fibres optiques

[mm]

70

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-20...150

Données mécaniques

Type tête de détection

coudé

Longueur totale

[mm]

3000

Rayon de courbure minimum

[mm]

20

Matière des fibres optiques

verre

Matière de la tête des fibres
optiques

inox (1.4305/303)

Matière de la gaine des fibres
optiques

métal et silicone

Accessoires

Fourniture

E20103

Remarques

Unité d'emballage

1 pièces