


Fibres optiques système réflexion directe

FT-00-M-W-M6/3M



Application

Principe de fonctionnement

Système réflexion directe

Application

Résistance thermique élevée; Modèle robuste pour utilisation dans un environnement industriel difficile; Résistant contre un grand nombre de produits chimiques agressifs

Zone de détection

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type

OCF; OKF

OCF (High Power)

Portée des fibres optiques [mm]

270

OKF

Portée des fibres optiques [mm]

22

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-40...150

Données mécaniques

Poids [g]

174,5

Type tête de détection

droit

Filetage tête de détection

M6

Longueur de la tête de détection [mm]

35

Longueur totale [mm]

3000

Rayon de courbure minimum [mm]

45

**Fibres optiques système réflexion directe**

FT-00-M-W-M6/3M

Disposition des fibres	
Diamètre intérieur de la fibre [mm]	1,6
Diamètre des fibres [mm]	0,05
Diamètre extérieur [mm]	5,4
Matière des fibres optiques	verre
Matière de la tête des fibres optiques	inox 1.4571 (316Ti)
Matière de la gaine des fibres optiques	métal et silicone
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces