




Fibres optiques système réflexion directe

FT-11-EPV-O6/FHx1/2m



- 1 vis six pans creux 3 mm
- 2 trou de perçage pour outils de montage

Application

Principe de fonctionnement	Système réflexion directe
Application	Pour utilisation dans des applications industrielles

Zone de détection

Portée avec amplificateur pour fibres optiques de type	OBF; OO50; OCF
OBF	
Portée des fibres optiques [mm]	70
OO50	
Portée des fibres optiques [mm]	150

E21316



Fibres optiques système réflexion directe

FT-11-EPV-O6/FHx1/2m

OCF (High Power)		
Portée des fibres optiques	[mm]	490
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...70
Données mécaniques		
Poids	[g]	50
Type tête de détection		coudé
Filetage tête de détection		M6
Longueur totale	[mm]	2000
Rayon de courbure minimum	[mm]	2
Disposition des fibres		⊙⊙
Diamètre intérieur de la fibre	[mm]	1
Matière des fibres optiques		PMMA
Matière de la tête des fibres optiques		inox (1.4305/303)
Matière de la gaine des fibres optiques		PE
Accessoires		
Fourniture		écrous hexagonaux: 2 x M6
		disques dentés: 2
Accessoires en option		Cutter pour fibres optiques:, E20600
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces