


E60120



Accouplement hélicoïdal pour codeurs

COUPLING 25-6-8-32-KV

article arrêté



Données mécaniques

Poids	[g]	35,5
Dimensions	[mm]	Ø 25 / L = 32
Matières		aluminium
Diamètre extérieur D	[mm]	25
Diamètre intérieur 1	[mm]	6
Diamètre intérieur 2	[mm]	8
Longueur L	[mm]	32
Profondeur de la vis de serrage	[mm]	8
Vis de serrage	[mm]	M3
Vitesse de rotation mécanique max.	[U/min]	6000
Désalignement axial max. de l'arbre	[mm]	± 0,5
Désalignement radial max. de l'arbre	[mm]	± 0,35
Désalignement angulaire max.	[°]	± 4,0

Remarques

Remarques	Les valeurs spécifiées s'appliquent aux accouplements avec des trous alésés indiqués à une température de 23 °C. Les dépôts radial, angulaire et axial indiqués sont des valeurs maximales qui ne doivent pas atteindre leur maximum simultanément au cours du fonctionnement.
Unité d'emballage	1 pièces