




Câble de connexion

VDOAH040MSS00,3A04STGH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC015  
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

|                        |     |            |
|------------------------|-----|------------|
| Tension d'alimentation | [V] | 10...30 DC |
|------------------------|-----|------------|

Conditions d'utilisation

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Température ambiante | [°C] | -25...90 |
| Indice de protection |      | IP 67    |

Données mécaniques

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Matières             | TPU             |
| Matière du corps     | TPU             |
| Matière écrou moleté | laiton, nickelé |

Remarques

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Unité d'emballage | 1 pièces |
|-------------------|----------|

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm





## Câble de connexion

VDOAH040MSS00,3A04STGH040MSS

### Raccordement électrique

Câble: 0,3 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement



### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm

