


Câble avec prise femelle

ADOGH040MSS0002C04



Application

Caractéristique spécifique	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; câble blindé; Aptitude pour des câbles en mouvement
----------------------------	---

Sans silicone	oui
---------------	-----

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 50 AC / < 60 DC
----------------------------	-------------------

Classe de protection	III
----------------------	-----

Courant de sortie total [A]	4
-----------------------------	---

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
---------------------------	----------

Remarque sur la température ambiante	cULus: ...75 °C
--------------------------------------	-----------------

Température ambiante en mouvement [°C]	-25...90
--	----------

Remarque sur la température ambiante (en mouvement)	cULus: ...75 °C
---	-----------------

Indice de protection	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
----------------------	-----------------------------

Données mécaniques

Poids [g]	20,8
-----------	------

Dimensions [mm]	15,5 x 15,5 x 45
-----------------	------------------

Matières	boîtier: TPU orange; Joint d'étanchéité: FKM
----------	--

Matière écrou moleté	laiton, nickelé
----------------------	-----------------

Aptitude pour des câbles en mouvement	oui
---------------------------------------	-----

EVC526



Câble avec prise femelle

ADOGH040MSS0002C04

Aptitude pour des câbles en mouvement	rayon de courbure en cas de pose flexible	min. 10 x diamètre du câble
	vitesse de passage	max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²
	cycles de courbure	≥ 2 Mio.
	sollicitation de torsion	± 180 °/m

Remarques


Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique


Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,9 mm, blindé; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm; Prolongateur blindé: blindage non raccordé



Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc