


## Câble de connexion

VDOAF030MSS0004H03STGH030MSS

Veuillez noter l'information technique dans la rubrique "Téléchargements".



| Application                            |                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristique spécifique             | Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement |
| Sans silicone                          | oui                                                                                 |
| Données électriques                    |                                                                                     |
| Tension d'alimentation [V]             | < 50 AC / < 60 DC                                                                   |
| Classe de protection                   | III                                                                                 |
| Courant de sortie total [A]            | 3                                                                                   |
| Conditions d'utilisation               |                                                                                     |
| Température ambiante [°C]              | -25...90                                                                            |
| Température ambiante en mouvement [°C] | -25...90                                                                            |
| Indice de protection                   | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                                         |
| Données mécaniques                     |                                                                                     |
| Poids [g]                              | 129,1                                                                               |
| Matières                               | boîtier: TPU orange; Joint d'étanchéité: FKM                                        |
| Matière écrou moleté                   | laiton, nickelé                                                                     |
| Aptitude pour des câbles en mouvement  | oui                                                                                 |

## Câble de connexion

VDOAF030MSS0004H03STGH030MSS

|                                       |                                           |                                                                                                      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aptitude pour des câbles en mouvement | rayon de courbure en cas de pose flexible | min. 10 x diamètre du câble                                                                          |
|                                       | vitesse de passage                        | max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                       | cycles de courbure                        | > 5 Mio.                                                                                             |
|                                       | sollicitation de torsion                  | ± 180 °/m                                                                                            |

## Remarques

Remarques

Veuillez noter l'information technique dans la rubrique "Téléchargements".

Unité d'emballage

1 pièces

## Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm



## Raccordement électrique

Câble: 4 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

## Raccordement



## Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M8, coudé; codage: A; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,3...0,5 Nm

