




Câble de connexion pour barrages immatériels de sécurité

ADAPTER CABLE RECEIVER AUTO



Application		
Caractéristique spécifique		Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Version		Pour le raccordement de barrages immatériels de sécurité/ barrières de sécurité multifaisceaux avec OSSD, pour récepteur
Application		Configuré pour mode automatique
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 36 DC
Classe de protection		II
Courant de sortie total	[A]	4; (...40 °C)
Conditions d'utilisation		
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	47
Matières		TPU orange; PA
Matière du corps		TPU / PA
Matière écrou moleté		laiton, nickelé
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces



Câble de connexion pour barrages immatériels de sécurité

ADAPTER CABLE RECEIVER AUTO

Raccordement électrique

Câble: 0,1 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU / PA, orange; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm




Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU / PA, orange; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...0,7 Nm



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
WH =	blanc
YE =	jaune