


GI506S



Détecteur de sécurité inductif

GIIA-4030-3PT/SIL3/V4A/US



Caractéristiques du produit	
Fonction de sortie	signal d'horloge
Zone de validation [mm]	6...12
Boîtier	boîtier fileté
Dimensions [mm]	M30 x 1,5 / L = 80
Application	
Caractéristique spécifique	contacts dorés
Mode de fonctionnement	fonctionnement permanent (sans maintenance)
Fonction relative à la sécurité	état de sécurité en cas de désamortissement
Application	applications industrielles
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	19,2...30 DC
Consommation [mA]	< 15
Classe de protection	III
Protection inversion de polarité	oui
Retard à la disponibilité max. [ms]	5000
Entrées	
Capacité d'entrée maximale Ci_max [nF]	2
Sorties	
Fonction de sortie	signal d'horloge
Données de sortie	Type d'interface B
Protection courts-circuits	oui
Charge capacitive maximale CL_max [nF]	20
Zone de détection	
Zone de validation [mm]	6...12
Distance de déclenchement sûr s(ar) [mm]	30



Détecteur de sécurité inductif

GIIA-4030-3PT/SIL3/V4A/US

Temps de réponse		
Temps de réponse pour la mise en sécurité	[ms]	20
Temps de réponse à l'approche de la zone de validation	[ms]	200; (typique 100)
Conditions d'utilisation		
Applications		classe C selon EN 60654-1 lieu protégé contre les intempéries
Température ambiante	[°C]	0...70
Remarque sur la température ambiante		durée d'utilisation ≤ 87600 h
Température ambiante	[°C]	10...40
Remarque sur la température ambiante		durée d'utilisation ≤ 175200 h
Taux de changement de température	[K/min]	0,5
Humidité relative de l'air max.	[%]	brèvement: 5...95 %; en permanence: 5...70 %
Pression d'air	[kPa]	80...106
Rayonnements ionisants		pas admissible
Brouillard salin		non
Indice de protection		IP 68; IP 69K; (selon EN 60529)
Tests / homologations		
CEM	IEC 60947-5-2	
	IEC 60947-5-3	
	EN 61000-4-2 ESD	6 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 rayonnement HF	20 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble	10 V
	EN 61000-4-8	30 A/m
	EN 55011	classe B
Tenue aux chocs	IEC 60947-5-2	
Tenue aux vibrations	IEC 60947-5-2	
Classification de sécurité		
Conforme aux exigences		ISO 13849-1: 2015 catégorie 3, PL e
		IEC 61508 SIL 3
Durée d'utilisation TM (Mission Time)	[h]	≤ 175200
Durée d'utilisation TM (Mission Time, indication supplémentaire)		20 ans
PFH	[1/h]	1E-08
Données mécaniques		
Poids	[g]	263,5
Boîtier		boîtier fileté
Type de montage		non encastrable
Dimensions	[mm]	M30 x 1,5 / L = 80
Désignation du filetage		M30 x 1,5

GI506S




Détecteur de sécurité inductif

GIIA-4030-3PT/SIL3/V4A/US

Matières	PEEK; inox; Joint torique: FKM	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	fonctionnement	1 x LED, vert
	signal	1 x LED, jaune
Accessoires		
Fourniture	écrous de fixation: 2	
Remarques		
Remarques	Sauf indications contraires, toutes les données se réfèrent à une cible de référence selon CEI 60947-5-2 dans toute la plage de température	
	(FE360 = ST37K) 45x45x1 mm	
Unité d'emballage	1 pièces	
Raccordement électrique - connecteur		
Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré		



Raccordement



1 = bloc logique relatif à la sécurité