




Détecteur inductif

IGA3008-APKG



Caractéristiques du produit		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement fermé
Portée	[mm]	8
Boîtier		boîtier fileté
Dimensions	[mm]	M18 x 1 / L = 80
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...36 DC
Consommation	[mA]	15; (24 V)
Classe de protection		II
Protection inversion de polarité		oui
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	250
Fréquence de commutation DC	[Hz]	300
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui
Zone de détection		
Portée	[mm]	8
Portée réelle Sr	[mm]	8 ± 10 %
Portée de travail	[mm]	0...6,5
Exactitude / déviations		
Facteur de correction		acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,3 / cuivre: 0,2
Hystérésis	[% de Sr]	1...15



Détecteur inductif

IGA3008-APKG

Dérive du point de commutation	
[% de Sr]	-10...10

Conditions d'utilisation	
Température ambiante	[°C] -20...80
Indice de protection	IP 67

Tests / homologations	
CEM	EN 60947-5-2
	EN 55011
	classe B
MTTF	[Années] 1844

Données mécaniques	
Poids	[g] 154,4
Boîtier	boîtier fileté
Type de montage	non encastrable
Dimensions	[mm] M18 x 1 / L = 80
Désignation du filetage	M18 x 1
Matières	laiton recouvert de bronze blanc; PC


Afficheurs / éléments de service	
Indication	état de commutation
	1 x LED, jaune

Accessoires	
Fourniture	écrous de fixation: 2

Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique	
Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm ²	

Raccordement	
--------------	--



	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
BU =	bleu
BK =	noir