




Détecteur inductif

IIA2010-ASI /US-100

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: IIC220
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit		
Technologie		AS-i
Portée	[mm]	10
Boîtier		boîtier fileté
Dimensions	[mm]	M30 x 1,5 / L = 78
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation	[mA]	< 30
Classe de protection		II
Protection inversion de polarité		oui
Sorties		
Technologie		AS-i
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui
Zone de détection		
Portée	[mm]	10
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...70
Indice de protection		IP 67
Tests / homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B



Détecteur inductif

IIA2010-ASI /US-100

Classification AS-i

Configuration E/S AS-i	[hex]	1			
Code ID AS-i	[hex]	1			
Certificat AS-i		02901			
Affectation des bits de données		Désignation	signal de commutation	zone sûre	disponibilité
					non utilisé

Données mécaniques

Boîtier	boîtier fileté				
Type de montage	encastrable				
Dimensions	[mm]	M30 x 1,5 / L = 78			
Désignation du filetage		M30 x 1,5			
Matières		laiton recouvert de bronze blanc; face active: PBT			

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	zone non sûre	1 x LED, rouge rupture du fil de la bobine, court-circuit de la bobine Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)

Accessoires

Fourniture	écrous de fixation: 2
------------	-----------------------

Remarques

Remarques	zone de travail sûre : env. 10...80 % de Sn
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement

