




## Détecteur inductif

IIK3022-BPKG/US-104



### Caractéristiques du produit

Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert
Portée [mm]		22
Boîtier		boîtier fileté
Dimensions [mm]		M30 x 1,5 / L = 70

### Application

Caractéristique spécifique		contacts dorés; Portée augmentée
----------------------------	--	----------------------------------

### Données électriques

Tension d'alimentation [V]		10...30 DC
Consommation [mA]		< 10
Classe de protection		II
Protection inversion de polarité		oui

### Sorties

Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]		2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]		200
Fréquence de commutation DC [Hz]		50
Protection courts-circuits		oui
Protection surcharges		oui

### Zone de détection

Portée [mm]		22
Portée réelle Sr [mm]		22 ± 10 %
Portée de travail [mm]		0...17,82
Portée augmentée		oui



## Détecteur inductif

IIK3022-BPKG/US-104

Exactitude / déviations		
Facteur de correction		acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis	[% de Sr]	3...15
Dérive du point de commutation	[% de Sr]	-10...10
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...70
Indice de protection		IP 67
Tests / homologations		
CEM	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 rayonnement HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble	10 V
	EN 55011	classe B
MTTF	[Années]	1083
Logiciel Embedded inclus		non
Homologation UL	Ta	0...40 °C
	Enclosure type	Type 1
	alimentation en tension	Hazardous voltage
	N° d'agrément UL	A004
	Numéro de fichier UL	E174191
Données mécaniques		
Poids	[g]	118
Boîtier		boîtier fileté
Type de montage		non encastrable
Dimensions	[mm]	M30 x 1,5 / L = 70
Désignation du filetage		M30 x 1,5
Matières		boîtier: laiton recouvert de bronze blanc; face active: LCP blanc; fenêtre LED: PEI; écrous de fixation: laiton recouvert de bronze blanc
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	4 x LED, jaune
Accessoires		
Fourniture		écrous de fixation: 2
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		


# II5785



## Détecteur inductif

IIK3022-BPKG/US-104

### Raccordement



### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; Contacts: doré