




Détecteur inductif double pour actionneurs 1/4 de tour

IND3004UBPKG/2M/US-100-DPV



Caractéristiques du produit		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		2 x normalement ouvert
Portée [mm]		4
Boîtier		rectangulaire
Dimensions [mm]		40 x 26 x 26
Application		
Caractéristique spécifique		Résistant aux champs électromagnétiques
Résistant aux champs électromagnétiques		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation [V]		10...36 DC
Consommation [mA]		< 15
Classe de protection		II
Protection inversion de polarité		oui
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		2 x normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]		2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]		250
Fréquence de commutation DC [Hz]		1400
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui
Zone de détection		
Portée [mm]		4



Détecteur inductif double pour actionneurs 1/4 de tour

IND3004UBPKG/2M/US-100-DPV

Portée réelle Sr	[mm]	4 ± 10 %
Portée de travail	[mm]	0...3,25

Exactitude / déviations		
Facteur de correction		acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis	[% de Sr]	1...15
Dérive du point de commutation	[% de Sr]	-10...10

Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Indice de protection		IP 67

Tests / homologations		
CEM		EN 60947-5-2
MTTF	[Années]	1070

Données mécaniques		
Poids	[g]	145
Boîtier		rectangulaire
Type de montage		non encastrable
Dimensions	[mm]	40 x 26 x 26
Matières		PC

Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	2 x LED, jaune

Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces


Raccordement électrique - connecteur		
Câble: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm ²		
Connecteur: 1 x M12; codage: A		



Détecteur inductif double pour actionneurs 1/4 de tour

IND3004UBPKG/2M/US-100-DPV

Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
BU =	bleu
BK =	noir
WH =	blanc