




Détecteur inductif double pour actionneurs 1/4 de tour

IND3004DBPKG/T2

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: IN5334
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit

Technologie		PNP
Portée	[mm]	4
Boîtier		rectangulaire
Dimensions	[mm]	40 x 26 x 60

Application

Application	Pour actionneurs standard avec fixation selon la norme VDI/VDE 3845
-------------	---

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...36 DC
Consommation	[mA]	20; (24 V)
Protection inversion de polarité		non

Sorties

Technologie		PNP
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	250
Fréquence de commutation DC	[Hz]	1300



Détecteur inductif double pour actionneurs 1/4 de tour

IND3004DBPKG/T2

Protection courts-circuits	non
Protection surcharges	non
Zone de détection	
Portée [mm]	4
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...80
Indice de protection	IP 67
Données mécaniques	
Boîtier	rectangulaire
Type de montage	non encastrable
Dimensions [mm]	40 x 26 x 60
Matières	PBT; PC
Afficheurs / éléments de service	
Indication	état de commutation 2 x LED, jaune
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces
Raccordement électrique	
Connecteur: 1 x Rd24	
Connecteur: 1 x M12	