




Détecteur capacitif

KB-3020-APKG/US-100-DPO

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Caractéristiques du produit		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement fermé
Portée	[mm]	20
Boîtier		cylindrique
Dimensions	[mm]	Ø 34
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...36 DC
Consommation	[mA]	< 1
Classe de protection		II
Protection inversion de polarité		oui
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	250
Fréquence de commutation DC	[Hz]	40
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé

**Détecteur capacitif**

KB-3020-APKG/US-100-DPO

Protection surcharges		oui	
Zone de détection			
Portée		[mm]	20
Portée réelle Sr		[mm]	20 ± 10 %
Portée de travail		[mm]	0...16,2
Exactitude / déviations			
Facteur de correction		verre: 0,4 / eau: 1 / céramique: 0,2 / PVC: 0,2	
Hystérésis		[% de Sr]	3...15
Dérive du point de commutation		[% de Sr]	-15...15
Conditions d'utilisation			
Température ambiante		[°C]	-25...80
Indice de protection		IP 65	
Tests / homologations			
CEM		EN 60947-5-2	
Données mécaniques			
Boîtier		cylindrique	
Type de montage		non encastrable	
Dimensions		[mm]	Ø 34
Matières		PBT	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		état de commutation	1 x LED, jaune
Accessoires			
Fourniture		Brides de fixation: 1	
		tournevis: 1	
Remarques			
Unité d'emballage		1 pièces	
Raccordement électrique - connecteur			
Connecteur: 1 x M12; codage: A			



Détecteur capacitif

KB-3020-APKG/US-100-DPO

Raccordement

