


LMT100



Capteur de niveau pour la détection du niveau limite

LMACE-A12E/QSKG/0/US



ACS CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA IO-Link KTW/W270 Reg31

Caractéristiques du produit		
Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties TOR: 2	
Réglage usine	milieux aqueux	
Raccord process	taraudage G 1/2 cône d'étanchéité	
Application		
Caractéristique spécifique	contacts dorés	
Fluides	Liquides; fluides visqueux; fluides pulvérulents	
Ne pas utiliser pour :	Voir la notice d'utilisation, chapitre "Fonctionnement et caractéristiques".	
Longueur de sonde [mm]	11	
Pression de la cuve [bar]	-1...40	
PMSA pour des applications selon NEC [bar]	40	
Huile		
Température du fluide [°C]	-40...100	
Température du fluide de courte durée [°C]	-40...150; (1 h)	
Eau		
Température du fluide [°C]	-40...100	
Température du fluide de courte durée [°C]	-40...150; (1 h)	
Données électriques		
Tension d'alimentation [V]	18...30 DC	
Consommation [mA]	< 50	
Classe de protection	III	
Protection inversion de polarité	oui	
Principe de mesure	capacitif	
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties TOR: 2	



Capteur de niveau pour la détection du niveau limite

LMACE-A12E/QSKG/0/US

Sorties		
Nombre total de sorties	2	
Sortie signal	signal de commutation; IO-Link	
Technologie	PNP/NPN	
Nombre des sorties TOR	2	
Fonction de sortie	normalement ouvert / fermé; (paramétrage)	
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5	
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	100	
Protection courts-circuits	oui	
Version protection courts-circuits	pulsé	
Protection surcharges	oui	
Etendue de mesure / plage de réglage		
Réglage usine	milieux aqueux	
Temps de réponse		
Temps de réponse [s]	< 0,5	
Interfaces		
Interface de communication	IO-Link	
Type de transmission	COM2 (38,4 kBaud)	
Révision IO-Link	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Profils	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification	
Mode SIO	oui	
Type de port maître requis	A	
Données process analogiques	1	
Données process TOR	2	
Temps de cycle de process min. [ms]	2,3	
DeviceID supportés	Mode de fonctionnement	DeviceID
	default	304
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]	-40...85	
Remarque sur la température ambiante	Température du fluide: < 100 °C	
	-40...60 °C	
	Température du fluide: < 150 °C	
Température de stockage [°C]	-40...85	
Indice de protection	IP 68; IP 69K	
Tests / homologations		
CEM	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	: cuves ouvertes
	DIN EN 61000-6-3	: cuves fermées
Tenue aux chocs	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)

LMT100



Capteur de niveau pour la détection du niveau limite

LMACE-A12E/QSKG/0/US

Tenue aux vibrations	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Années]		223
Homologation UL	N° d'agrément UL	H001

Données mécaniques

Poids [g]	169,5
Matières	inox (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM
Matières en contact avec le fluide	PEEK; caractéristiques de surface: Ra < 0,8 / Rz 4
Raccord process	taraudage G 1/2 cône d'étanchéité

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	LED, jaune
	état de fonctionnement	LED, vert

Remarques


Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré



Raccordement



OUT1: sortie de commutation IO-Link Teach
OUT2: sortie de commutation

couleurs selon DIN EN 60947-5-2

Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir
BN = brun
BU = bleu
WH = blanc