


Détecteur pour vérins à rainure en T

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: MK5101

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit

Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert
Dimensions [mm]	6,2 x 32 x 4,6

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Consommation [mA]	< 10
Protection inversion de polarité	oui
Retard à la disponibilité max. [ms]	2

Sorties

Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	100
Fréquence de commutation DC [Hz]	5000
Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui

Zone de détection

Sensibilité magnétique [mT]	3
Vitesse de passage [m/s]	< 5

Exactitude / déviations

Hystérésis [mm]	1,5
-----------------	-----

MK5046



Détecteur pour vérins à rainure en T

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Répétabilité	[mm]	0,2
--------------	------	-----

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...75
Indice de protection		IP 67

Tests / homologations

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B
Tenue aux chocs et aux vibrations	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	

Données mécaniques

Face active	frontal
Type de vérin	vérins à rainure en T
Dimensions [mm]	6,2 x 32 x 4,6
Matières	PA 12-GF30

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
------------	---------------------	----------------

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique - connecteur

Câble: 0,3 m, PUR

Connecteur: 1 x M8; codage: A



Raccordement

