




Capteur de niveau électronique

LK0472B-B-00KUPKG/US/WHG



- 1 affichage alphanumérique 4 digits
- 2 LED d'état
- 3 boutons de programmation
- 4 connexion boîtier connecteur plat 6,3 mm DIN 46244



Caractéristiques du produit	
Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties TOR: 2
Réglage usine	lubrifiants aqueux; eau; fluides similaires à l'eau
Longueur de la sonde L [mm]	472
Application	
Caractéristique spécifique	contacts dorés
Fluides	lubrifiants aqueux; huiles; fluides à base d'huiles; eau; fluides similaires à l'eau
Constante diélectrique du fluide	> 2
Ne pas utiliser pour :	fluides à forte conduction; fluides adhérents; fluides pulvérulents; matières en vrac; acides; bases; zones aseptiques et galvanisation
Pression de la cuve [bar]	0,5; (sans pression pour les applications selon la loi allemande de protection des eaux (WHG))
Lubrifiants	
Température du fluide [°C]	0...35; (avec tube isolant thermique E43101: 35...60 °C; non approprié pour les applications selon la loi allemande de protection des eaux (WHG))
Huile	
Température du fluide [°C]	0...70



Capteur de niveau électronique

LK0472B-B-00KUPKG/US/WHG

Température du fluide de courte durée	[°C]	0...90; (< 1 h)
Vitesse max. du changement du niveau	[mm/s]	200
Eau		
Température du fluide	[°C]	0...35; (avec tube isolant thermique E43101: 35...60 °C; non approprié pour les applications selon la loi allemande de protection des eaux (WHG))
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	12...30 DC
Consommation	[mA]	< 50
Classe de protection		III
Protection inversion de polarité		oui
Retard à la disponibilité	[s]	< 3
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties TOR: 2
Sorties		
Nombre total de sorties		2
Sortie signal		signal de commutation; IO-Link
Technologie		PNP/NPN
Nombre des sorties TOR		2
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	200
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui
Etendue de mesure / plage de réglage		
Réglage usine		lubrifiants aqueux; eau; fluides similaires à l'eau
Longueur de la sonde L	[mm]	472
Plage active A	[mm]	390
Plage inactive I1 / I2	[mm]	60 / 22
Plage de réglage		
Point de consigne haut SP	[mm]	35...390
Point de consigne bas rP	[mm]	30...385
En pas de	[mm]	5
Point de référence réglé OP	[mm]	139 - 163 - 188 - 212 - 236 - 261 - 285 - 310 - 334 - 358 - 383 - 407 - OFF
Hystérésis OP	[mm]	3
Exactitude / déviations		
Erreur de mesure		± 5
	[% de la valeur finale]	
Répétabilité		± 2



Capteur de niveau électronique

LK0472B-B-00KUPKG/US/WHG

Résolution	[mm]	5	
Logiciel / programmation			
Possibilités de paramétrage	hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; logique de commutation; position SP/rP; réglage OP; sélection des fluides; réglage offset; temporisation à l'enclenchement / au déclenchement		
Interfaces			
Interface de communication	IO-Link		
Type de transmission	COM2 (38,4 kBaud)		
Révision IO-Link	1.1		
Standard SDCI	IEC 61131-9		
Profils	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis		
Mode SIO	oui		
Type de port maître requis	A		
Données process analogiques	3		
Données process TOR	2		
Temps de cycle de process min.	[ms]	3,2	
DeviceID supportés	Mode de fonctionnement		DeviceID
	default		803
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	0...60	
Température de stockage	[°C]	-25...80	
Indice de protection	IP 67		
Tests / homologations			
Homologation	WHG; agrément technique général; Protection anti-débordement		
CEM	DIN EN 61000-6-2		
	DIN EN 61000-6-4		
Tenue aux chocs	DIN EN 60068-2-27		15 g (11 ms)
Tenue aux vibrations	DIN EN 60068-2-6		5 g (10...2000 Hz)
MTTF	[Années]	266	
Données mécaniques			
Poids	[g]	399	
Dimensions	[mm]	Ø 16	
Matières	inox (1.4301/304); inox (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV		
Matières en contact avec le fluide	PP		
Afficheurs / éléments de service			
Indication	Unité d'affichage	2 x LED, vert (cm, inch)	
	état de commutation	2 x LED, jaune	
	valeurs mesurées	affichage alphanumérique, 4 digits	
	Paramétrage	affichage alphanumérique, 4 digits	
Remarques			
Unité d'emballage	1 pièces		

LK1223



Capteur de niveau électronique


LK0472B-B-00KUPKG/US/WHG

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré



Raccordement



OUT1: sortie de commutation IO-Link

OUT-OP: sortie de commutation protection anti-débordement selon la loi allemande de protection des eaux (WHG)
couleurs selon DIN EN 60947-5-2

Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir
BN = brun
BU = bleu
WH = blanc