


OGT-FPKG/6M



- 1 boutons de programmation
2 LED 4 x 90°



Type de lumière	lumière rouge
Boîtier	boîtier fileté

Principe de fonctionnement	Système réflexion directe
----------------------------	---------------------------

Tension d'alimentation	[V]	10...36 DC
Consommation	[mA]	25
Classe de protection		II
Protection inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière rouge

Technologie	PNP
Fonction de sortie	éclairage / obscurcissement; (programmable)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	150; (200 (...60 °C))
Fréquence de commutation DC [Hz]	2000
Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui

Portée	[mm]	2...800; (papier blanc 200 x 200 mm rémission 90 %)
Réglage usine		éclairage
Plage de réglage	[mm]	150...800
Portée réglable		oui



Système réflexion directe

OGT-FPKG/6M

Diamètre max. du spot lumineux	[mm]	66
--------------------------------	------	----

Dimensions du spot lumineux valables pour		pour la portée maximale
---	--	-------------------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...80
----------------------	------	----------

Indice de protection		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
----------------------	--	-----------------------------

Tests / homologations

CEM		EN 60947-5-2
-----	--	--------------

MTTF	[Années]	473
------	----------	-----

Données mécaniques

Poids	[g]	255
-------	-----	-----

Boîtier		boîtier fileté
---------	--	----------------

Dimensions	[mm]	M18 x 1 / L = 80,4
------------	------	--------------------

Désignation du filetage		M18 x 1
-------------------------	--	---------

Matières		inox (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU
----------	--	--

Matière lentille		PMMA
------------------	--	------

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
------------	---------------------	----------------

Fonction Teach		oui
----------------	--	-----

Verrou électronique		oui
---------------------	--	-----

Accessoires

Fourniture		écrous de fixation: 2
------------	--	-----------------------

Remarques


Remarques		Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus
-----------	--	---

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

Raccordement électrique

Câble: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu



Système réflexion directe

OGT-FPKG/6M

Diagrammes et courbes

courbe capacité de réserve

