


Barrage photoélectrique émetteur

OHS-00KG/0,20M/AS

article arrêté

Article de remplacement: O8S201

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière rouge
Boîtier	rectangulaire

Application

Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique
----------------------------	-------------------------

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Consommation [mA]	< 20
Classe de protection	III
Protection inversion de polarité	oui
Type de lumière	lumière rouge
Longueur d'onde [nm]	660
Durée de vie typique [h]	75000
Température de référence pour la durée de vie [°C]	25

Sorties

Protection surcharges	oui
-----------------------	-----

Zone de détection

Emetteur / récepteur	émetteur
Portée [m]	< 1,2
Diamètre max. du spot lumineux [mm]	10
Dimensions du spot lumineux valables pour	Portée

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-20...50
---------------------------	----------



Barrage photoélectrique émetteur

OHS-00KG/0,20M/AS

Indice de protection	IP 67
----------------------	-------

Tests / homologations

CEM	EN 60947-5-2
-----	--------------

Données mécaniques

Poids [g]	14,9
Boîtier	rectangulaire
Dimensions [mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Matières	ABS
Matière lentille	PMMA
Orientation de la lentille	détection latérale

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

Câble: 0,2 m, PVC

Connecteur: 1 x M8; codage: A



Raccordement

