

Barrage immatériel de sécurité

OYA1060-20-4-18-P-1-B

Pour les prises à 8 pôles les couleurs des fils conducteurs ne sont pas standardisées.
Veuillez noter le branchement du détecteur et des prises (voir fiche technique).



- T émetteur
- R récepteur
- 1 LED jaune
- 2 LED rouge
- 3 Affichage LED à 7 segments
- 4 LED vert
- 5 LED jaune
- 6 LED rouge
- 7 Affichage LCD à 7 segments
- 8 LED vert



Caractéristiques du produit

Type de lumière

lumière infrarouge



Barrage immatériel de sécurité


OYA1060-20-4-18-P-1-B

Technologie	PNP	
Indice de protection	IP 65	
Application		
Fonction de protection	protection de zone pour la main	
Données électriques		
Tolérance de la tension d'alimentation [%]	20	
Tension d'alimentation [V]	24 DC	
Classe de protection	III	
Protection inversion de polarité	oui	
Retard à la disponibilité [s]	< 18	
Type de lumière	lumière infrarouge	
Longueur d'onde [nm]	950	
Récepteur		
Consommation [mA]	125	
Émetteur		
Consommation [mA]	83	
Sorties		
Technologie	PNP	
Nombre des sorties OSSD	2	
Courant max. par sortie OSSD [mA]	500; (24 V)	
Protection courts-circuits	oui	
Zone de détection		
Hauteur de protection [mm]	1060	
Résolution (capacité de détection d) [mm]	20	
Largeur de protection (puissance lumineuse basse) [m]	0...6	
Largeur de protection (haute puissance lumineuse) [m]	3...18	
Blanking flottant (floating blanking)	oui	
Temps de réponse		
Temps de réponse [ms]	17	
Conditions d'utilisation		
Applications	classe C selon EN 60654-1 lieu protégé contre les intempéries	
Température ambiante [°C]	0...55	
Humidité relative de l'air max. [%]	95	
Indice de protection	IP 65	
Tests / homologations		
CEM	IEC 61496-1	
Tenue aux chocs	IEC 61496-1	
Tenue aux vibrations	IEC 61496-1	



Barrage immatériel de sécurité

OYA1060-20-4-18-P-1-B

Classification de sécurité		
Type ESPE (CEI 61496-1)	4	
Conforme aux exigences	ISO 13849-1: 2015 catégorie 4, PL e	
	IEC 61508 SIL 3	
	IEC 62061 SIL 3	
Durée d'utilisation TM (Mission Time)	[h]	175200
PFH	[1/h]	1,9E-08
Données mécaniques		
Poids	[g]	5605
Dimensions	[mm]	1161 x 35 x 45
Matières	boîtier: aluminium; vitre avant: PC	
Longueur L	[mm]	1161
Afficheurs / éléments de service		
Indication	émetteur	3 x LED
	émetteur	Affichage LCD à 7 segments
	récepteur	3 x LED
	récepteur	Affichage LCD à 7 segments
Accessoires		
Fourniture	équerre de montage: 4	
	adaptateurs de montage: 4	
	vis	
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	
Raccordement électrique - récepteur		
Connecteur: 1 x M12; codage: A; Longueur de câble max.: 100 m; pour une section transversale de 0,34 mm²		
		

Barrage immatériel de sécurité

OYA1060-20-4-18-P-1-B

Raccordement



Raccordement électrique - émetteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement

