

# PE5026



## Capteur de pression avec afficheur

PE-2,5-RBR14-HFPKG/US/ I/E

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: PE7006

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



- 1 Affichage LED à 7 segments  
2 bouton de programmation



### Caractéristiques du produit

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 1 |
| Etendue de mesure [bar]       | 0...2,5                   |
| Raccord process               | taraudage G 1/4 taraudage |

### Application

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Caractéristique spécifique       | contacts dorés                      |
| Application                      | pour les applications industrielles |
| Fluides                          | milieux liquides et gazeux          |
| Ne pas utiliser pour :           | huiles                              |
| Température du fluide [°C]       | -25...80                            |
| Pression d'éclatement min. [bar] | 50                                  |
| Tenue en pression [bar]          | 20                                  |
| Type de pression                 | pression relative                   |

### Données électriques

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Tension d'alimentation [V]       | 18...30 DC      |
| Consommation [mA]                | < 60            |
| Résistance d'isolation min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |



## Capteur de pression avec afficheur

PE-2,5-RBR14-HFPKG/US/ /E

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Classe de protection             | III |
| Protection inversion de polarité | oui |
| Retard à la disponibilité [s]    | 0,2 |
| Chien de garde intégré           | oui |

### Entrées/sorties

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 1 |
|-------------------------------|---------------------------|

### Sorties

|                                                                     |                                           |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nombre total de sorties                                             | 1                                         |
| Sortie signal                                                       | signal de commutation                     |
| Technologie                                                         | PNP                                       |
| Nombre des sorties TOR                                              | 1                                         |
| Fonction de sortie                                                  | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
| Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]                  | 2                                         |
| Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 250                                       |
| Protection courts-circuits                                          | oui                                       |
| Version protection courts-circuits                                  | pulsé                                     |
| Protection surcharges                                               | oui                                       |

### Etendue de mesure / plage de réglage

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Etendue de mesure [bar]         | 0...2,5     |
| Point de consigne haut SP [bar] | 0,02...2,5  |
| Point de consigne bas rP [bar]  | 0,01...2,48 |
| En pas de [bar]                 | 0,01        |

### Exactitude / déviations

|                                             |                                                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Exactitude du seuil [% de la valeur finale] | $< \pm 1,0$                                                   |
| Répétabilité [% de la valeur finale]        | $< \pm 0,25$ ; (en cas de variations de température $< 10$ K) |
| Dérive / température par 10 K               | $< \pm 0,3$                                                   |

### Temps de réponse

|                                                                                              |                                                                                                                                       |     |    |    |    |    |    |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| Temps de réponse réglable d'une sortie de commutation et fréquence de commutation résultante | Temps de réponse [ms]                                                                                                                 | 3   | 6  | 10 | 17 | 30 | 60 | 125 | 250 | 500 |
|                                                                                              | Fréquence de commutation [Hz]                                                                                                         | 170 | 80 | 50 | 30 | 16 | 8  | 4   | 2   | 1   |
| Temps de réponse [ms]                                                                        | résultant pour des caractéristiques de pression rectangulaires; seuil de commutation (SPx) = 70 %; point de consigne bas (rPx) = 30 % |     |    |    |    |    |    |     |     |     |
| Temporisation réglable dS, dr [s]                                                            | 0, 0,2,...10, 11,...50                                                                                                                |     |    |    |    |    |    |     |     |     |

### Logiciel / programmation

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Réglage du seuil de commutation | bouton de programmation |
|---------------------------------|-------------------------|



## Capteur de pression avec afficheur

PE-2,5-RBR14-HFPKG/US/ /E

|                             |                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Possibilités de paramétrage | hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; temporisation à l'enclenchement / au déclenchement; Amortissement |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Conditions d'utilisation

|                         |      |           |
|-------------------------|------|-----------|
| Température ambiante    | [°C] | -25...80  |
| Température de stockage | [°C] | -40...100 |
| Indice de protection    |      | IP 65     |

### Tests / homologations

|                      |                                                 |                     |
|----------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| CEM                  | EN 61000-4-2 ESD                                | 4 kV CD / 8 kV AD   |
|                      | EN 61000-4-3 rayonnement HF                     | 10 V/m              |
|                      | EN 61000-4-4 Burst                              | 2 kV                |
|                      | EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble | 10 V                |
| Tenue aux chocs      | DIN IEC 68-2-27                                 | 50 g (11 ms)        |
| Tenue aux vibrations | DIN IEC 68-2-6                                  | 20 g (10...2000 Hz) |

### Données mécaniques

|                                    |                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Matières                           | EPDM/X; FKM; PA; PBT; PC; PTFE; inox (1.4301/304) |
| Matières en contact avec le fluide | céramique; inox (1.4305/303); EPDM                |
| Cycles de pression min.            | 100 millions                                      |
| Raccord process                    | taraudage G 1/4 taraudage                         |

### Afficheurs / éléments de service

|            |                        |                            |
|------------|------------------------|----------------------------|
| Indication | état de commutation    | LED, rouge                 |
|            | indication de fonction | Affichage LED à 7 segments |
|            | valeurs mesurées       | Affichage LED à 7 segments |

### Remarques

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Unité d'emballage | 1 pièces |
|-------------------|----------|

### Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré





## Capteur de pression avec afficheur

PE-2,5-RBR14-HFPKG/US/ I/E

### Raccordement

