




Capteur de pression affleurant avec afficheur

PI-.25-REB34-KFPKG/US/ /P

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: PI2957
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit	
Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1
Etendue de mesure [mbar]	0...250
Raccord process	taroudage G 3/4 filetage extérieur
Application	
Caractéristique spécifique	contacts dorés
Application	affleurant pour l'industrie agroalimentaire et le secteur des boissons
Montage	boîtier orientable 350°
Fluides	fluides visqueux ou pulvérulents; milieux liquides et gazeux
Température du fluide [°C]	-25...125; (145 max. 1h)
Pression d'éclatement min. [mbar]	30000
Tenue en pression [mbar]	10000
Type de pression	pression relative
Sans zone morte	oui



Capteur de pression affleurant avec afficheur

PI-25-REB34-KFPKG/US/ /P

Données électriques												
Tension d'alimentation	[V]	20...30 DC										
Consommation	[mA]	< 60										
Résistance d'isolation min.	[MΩ]	100; (500 V DC)										
Classe de protection		III										
Protection inversion de polarité		oui										
Retard à la disponibilité	[s]	0,2										
Chien de garde intégré		oui										
Entrées/sorties												
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1										
Sorties												
Nombre total de sorties		2										
Sortie signal		signal de commutation; signal analogique; (configurable)										
Technologie		PNP										
Nombre des sorties TOR		1										
Chute de tension max. sortie de commutation DC		[V]	2									
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC		[mA]	250									
Nombre des sorties analogiques		1										
Sortie analogique (courant)		[mA]	4...20									
Charge maxi		[Ω]	500									
Protection courts-circuits		oui										
Version protection courts-circuits		pulsé										
Protection surcharges		oui										
Etendue de mesure / plage de réglage												
Etendue de mesure		[mbar]	0...250									
Point de consigne haut SP		[mbar]	2...250									
Point de consigne bas rP		[mbar]	1...248									
En pas de		[mbar]	1									
Exactitude / déviations												
Exactitude du seuil		< ± 1,5										
[% de la valeur finale]												
Répétabilité		< ± 0,25; (en cas de variations de température < 10 K)										
[% de la valeur finale]												
Exactitude type		< ± 1,0										
[% de la valeur finale]												
Dérive / température par 10 K		< ± 0,4										
Temps de réponse												
Temps de réponse réglable d'une sortie de commutation		Temps de	[ms]	3	6	10	17	30	60	125	250	500



Capteur de pression affleurant avec afficheur

PI-25-REB34-KFPKG/US/ /P

et fréquence de commutation résultante		réponse (dAP)										
		Fréquence de commutation	[Hz]	170	80	50	30	16	8	4	2	1
Temps de réponse	[ms]	résultant pour des caractéristiques de pression rectangulaires; seuil de commutation (SPx) = 70 %; point de consigne bas (rPx) = 30 %										
Temporisation réglable dS, dr	[s]	0, 0,2,...10, 11,...50										
Temps de réponse max. sortie analogique	[ms]	3										
Logiciel / programmation												
Réglage du seuil de commutation		bouton de programmation										
Possibilités de paramétrage		hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; temporisation à l'enclenchement / au déclenchement; Amortissement										
Conditions d'utilisation												
Température ambiante	[°C]	-25...80										
Température de stockage	[°C]	-40...100										
Indice de protection		IP 67										
Tests / homologations												
CEM		EN 61000-4-2 ESD						4 kV CD / 8 kV AD				
		EN 61000-4-3 rayonnement HF						10 V/m				
		EN 61000-4-4 Burst						2 kV				
		EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble						10 V				
Tenue aux chocs		DIN IEC 68-2-27						50 g (11 ms)				
Tenue aux vibrations		DIN IEC 68-2-6						20 g (10...2000 Hz)				
Données mécaniques												
Matières		inox (1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM										
Matières en contact avec le fluide		inox (1.4404 / 316L); céramique; FKM; PTFE										
Cycles de pression min.		100 millions										
Raccord process		taroudage G 3/4 filetage extérieur										
Afficheurs / éléments de service												
Indication		état de commutation						LED, rouge				
		indication de fonction						Affichage LED à 7 segments				
		valeurs mesurées						Affichage LED à 7 segments				
Remarques												
Unité d'emballage		1 pièces										

Capteur de pression affleurant avec afficheur

PI-25-REB34-KFPKG/US/ /P

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré



Raccordement

