




Capteur de pression avec afficheur

PN-010MRBR14-QFNKG/US/ IV

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: PN7004  
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2 |
| Etendue de mesure [MPa]       | 0...1                     |
| Raccord process               | taraudage G 1/4 taraudage |

Application

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Caractéristique spécifique       | contacts dorés                      |
| Application                      | pour les applications industrielles |
| Fluides                          | milieux liquides et gazeux          |
| Température du fluide [°C]       | -25...80                            |
| Pression d'éclatement min. [MPa] | 15                                  |
| Tenue en pression [Mpa]          | 5                                   |
| Type de pression                 | pression relative                   |

Données électriques

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Tension d'alimentation [V]       | 18...30 DC      |
| Consommation [mA]                | < 60            |
| Résistance d'isolation min. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
| Classe de protection             | III             |



## Capteur de pression avec afficheur

PN-010MRBR14-QFNKG/US/ IV

|                                  |  |     |
|----------------------------------|--|-----|
| Protection inversion de polarité |  | oui |
| Retard à la disponibilité [s]    |  | 0,2 |
| Chien de garde intégré           |  | oui |

## Entrées/sorties

|                               |  |                           |
|-------------------------------|--|---------------------------|
| Nombre des entrées et sorties |  | Nombre des sorties TOR: 2 |
|-------------------------------|--|---------------------------|

## Sorties

|                                                                     |  |                                           |
|---------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|
| Nombre total de sorties                                             |  | 2                                         |
| Sortie signal                                                       |  | signal de commutation                     |
| Technologie                                                         |  | NPN                                       |
| Nombre des sorties TOR                                              |  | 2                                         |
| Fonction de sortie                                                  |  | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
| Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]                  |  | 2                                         |
| Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] |  | 250                                       |
| Protection courts-circuits                                          |  | oui                                       |
| Version protection courts-circuits                                  |  | pulsé                                     |
| Protection surcharges                                               |  | oui                                       |

## Etendue de mesure / plage de réglage

|                                 |  |             |
|---------------------------------|--|-------------|
| Etendue de mesure [MPa]         |  | 0...1       |
| Point de consigne haut SP [MPa] |  | 0,02...1    |
| Point de consigne bas rP [MPa]  |  | 0,01...0,99 |
| En pas de [MPa]                 |  | 0,01        |

## Exactitude / déviations

|                                             |  |                                                        |
|---------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|
| Exactitude du seuil [% de la valeur finale] |  | < ± 1,0                                                |
| Répétabilité [% de la valeur finale]        |  | < ± 0,25; (en cas de variations de température < 10 K) |
| Dérive / température par 10 K               |  | < ± 0,3                                                |

## Temps de réponse

|                                                                                              |                               |                                                                                                                                       |    |    |    |    |    |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| Temps de réponse réglable d'une sortie de commutation et fréquence de commutation résultante | Temps de réponse (dAP) [ms]   | 3                                                                                                                                     | 6  | 10 | 17 | 30 | 60 | 125 | 250 | 500 |
|                                                                                              | Fréquence de commutation [Hz] | 170                                                                                                                                   | 80 | 50 | 30 | 16 | 8  | 4   | 2   | 1   |
| Temps de réponse [ms]                                                                        |                               | résultant pour des caractéristiques de pression rectangulaires; seuil de commutation (SPx) = 70 %; point de consigne bas (rPx) = 30 % |    |    |    |    |    |     |     |     |
| Temporisation réglable dS, dr [s]                                                            |                               | 0, 0,2,...10, 11,...50                                                                                                                |    |    |    |    |    |     |     |     |

## Logiciel / programmation

|                                 |  |                         |
|---------------------------------|--|-------------------------|
| Réglage du seuil de commutation |  | bouton de programmation |
|---------------------------------|--|-------------------------|



## Capteur de pression avec afficheur

PN-010MRBR14-QFNKG/US/ IV

|                             |                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Possibilités de paramétrage | hystérésis / fenêtre; normalement ouvert / fermé; temporisation à l'enclenchement / au déclenchement; Amortissement |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Conditions d'utilisation

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Température ambiante [°C]    | -25...80  |
| Température de stockage [°C] | -40...100 |
| Indice de protection         | IP 65     |

### Tests / homologations

|                      |                                                 |                     |
|----------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| CEM                  | EN 61000-4-2 ESD                                | 4 kV CD / 8 kV AD   |
|                      | EN 61000-4-3 rayonnement HF                     | 10 V/m              |
|                      | EN 61000-4-4 Burst                              | 2 kV                |
|                      | EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble | 10 V                |
| Tenue aux chocs      | DIN IEC 68-2-27                                 | 50 g (11 ms)        |
| Tenue aux vibrations | DIN IEC 68-2-6                                  | 20 g (10...2000 Hz) |

### Données mécaniques

|                                    |                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Matières                           | EPDM/X; FKM; PA; PBT; PC; PTFE; inox (1.4301/304) |
| Matières en contact avec le fluide | inox (1.4305/303); céramique; FKM                 |
| Cycles de pression min.            | 100 millions                                      |
| Raccord process                    | taroudage G 1/4 taroudage                         |

### Afficheurs / éléments de service

|            |                        |                            |
|------------|------------------------|----------------------------|
| Indication | état de commutation    | 2 x LED, rouge             |
|            | indication de fonction | Affichage LED à 7 segments |
|            | valeurs mesurées       | Affichage LED à 7 segments |

### Remarques

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Unité d'emballage | 1 pièces |
|-------------------|----------|

### Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré



# PN0024



## Capteur de pression avec afficheur

PN-010MRBR14-QFNKG/US/ IV

### Raccordement

