


Matériel pour le fonctionnement de moneo dans l'environnement de production

moneo appliance QHA300

Pour le fonctionnement des produits moneo des licences requises sont à commander séparément



- 1 LED d'état
- 2 interrupteur
- 3 USB 3.2 x 3
- 4 USB 2.0 x 1
- 5 interface Ethernet A
- 6 interface Ethernet B
- 7 interface Ethernet C
- 8 interface port affichage x 2
- 9 alimentation en tension
- 10 mise à la terre

Application

Application	matériel IT pour le fonctionnement de moneo logiciel moneo pré-installé garantie d'un fonctionnement informatique fiable du logiciel moneo Mise à disposition de la capacité mémoire et de la puissance de calcul requises mise en service facile sans expertise informatique optimisé pour les applications DataScience avec moneo
Description du contenu	y compris l'Appliance Management System (AMS) (système de gestion d'appareils) pour la configuration et la maintenance
Compatibilité	utilisation indépendante de l'infrastructure informatique intégration dans la structure du réseau informatique possible à tout moment
Connectivité	interface pour capteur et réseau informatique



Matériel pour le fonctionnement de moneo dans l'environnement de production

moneo appliance QHA300

Maintenance et support

fonctions de mise à jour, backup et support via Appliance Management System

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...36 DC
Puissance absorbée	[W]	21; (maximum: 47)

Sorties

Nombre des sorties vidéo	2; (DisplayPort)
--------------------------	------------------

Logiciel / programmation

Licences contenues	appliance management system (AMS)
Remarque sur la licence	lié au matériel; Pour le fonctionnement des produits moneo des licences requises sont à commander séparément
Système d'exploitation	Debian Linux 11

AMS

Langue	allemand; anglais; Français; Italien; Espagnol; Portugais; Chinois; Japonais; Coréen
--------	--

console AMS

Langue	anglais
--------	---------

Exigences du système

Navigateur web	Google Chrome; Mozilla Firefox; (versions supportées : voir les notes de version actuelles)
----------------	---

Interfaces

Interface de communication	Ethernet; RS232; USB
Nombre des interfaces Ethernet	3; (Gbit)
Nombre des interfaces RS232	4; (RS232/RS422/RS485)
Nombre des interfaces USB	4; (3 x USB 3.2 Gen1; 1 x USB 2.0 Type A)

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	0...70
Température de stockage	[°C]	-20...60
Humidité relative de l'air max.	[%]	95; (40 °C sans condensation)
Indice de protection		IP 40

Tests / homologations

Tenue aux chocs	IEC60068-2-27	50 g 11 ms
Tenue aux vibrations	IEC 60068-2-64	4 Grms / 5...500 Hz

Données mécaniques

Poids	[g]	2185,1
Dimensions	[mm]	45 x 140 x 200

Matériel

Processeur	Intel Core i5-1145G7E quad-core
Puce TPM	V 2.0
BIOS	AMI UEFI (256 Mbit)
Mémoire de travail	16 GB
Mémoire de masse	1 TB SSD

Remarques

Remarques	Pour le fonctionnement des produits moneo des licences requises sont à commander séparément
-----------	---

QHA300



Matériel pour le fonctionnement de moneo dans l'environnement de production

moneo appliance QHA300

Unité d'emballage

1 pièces