

RN7003




Codeur mono-tour absolu à arbre plein

RNS0013-C24/E

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: RN7011

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



1 M4 profondeur 5 mm



Caractéristiques du produit

Résolution	8192 pas; 13 bit
Interface de communication	CAN
Type d'arbre	arbre plein
Diamètre de l'arbre [mm]	6

Application

Principe de fonctionnement	absolu
Type de tour	Monotour

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	9...36 DC
Consommation [mA]	< 250
Protection inversion de polarité	oui

Sorties

Protection courts-circuits	oui
Code	TOR

Etendue de mesure / plage de réglage

Résolution	8192 pas; 13 bit
------------	------------------



Codeur mono-tour absolu à arbre plein

RNS0013-C24/E

Exactitude / déviations		
Précision		± 1 LSB
Logiciel / programmation		
Possibilités de paramétrage		paramètres CAN; mise à l'échelle; présélection; débit de transmission; Sens de rotation; adresse
Adressage		commutateur sélecteur adresse; Logiciel
Interfaces		
Interface de communication		CAN
CAN		
Protocole		CANopen; DSP - 406
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]		-40...70
Indice de protection		IP 66; (boîtier: IP 67; arbre: IP 66)
Tests / homologations		
Tenue aux chocs		100 g (6 ms)
Tenue aux vibrations		10 g (55...2000 Hz)
Données mécaniques		
Poids [g]		689,2
Dimensions [mm]		Ø 58 / L = 90,5
Matières		aluminium
Vitesse de rotation mécanique max. [U/min]		6000
Couple de démarrage max. [Nm]		1
Température de référence couple [°C]		20
Type d'arbre		arbre plein
Diamètre de l'arbre [mm]		6
Matière de l'arbre		acier (1.4104)
Charge max. sur l'arbre axiale en bout d'arbre [N]		10
Charge max. sur l'arbre radiale en bout d'arbre [N]		20
Bride de fixation		Flasque synchro
Raccordement électrique		
bornier dans la boîte de raccordement: ; Longueur de câble max.: 25 m; 100 m (500 kb/s)		